



## Fréza ramenná 90° MECH11, Valcová stopka, Ø D / Zeff: 40/4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 227450 40/4   |
| GTIN             | 4960664503773 |
| Trieda položky   | 250           |

### Popis

#### Prevedenie:

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu  $a_e$  pri rovnakej hĺbke rezu  $a_p$ . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

### Technický opis

|  |                     |
|--|---------------------|
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky       | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Celková dĺžka $L_{celk}$               | 150 mm              |
| efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$ | 4                   |
| Ø stopky $D_s$ h6                      | 32 mm               |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$       | 55 mm               |
| vhodná otočná rezná platnička          | BDMT 11T308         |
| Ø rezných hrán $D_c$                   | 40 mm               |
| Dĺžka výčnelku $L_1$                   | 64 mm               |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | BDMT 11T308         |
| Počet otočných rezných platničiek      | 24                  |
| Prevedenie stopky                      | Valcová stopka      |
| Uhol nastavenia $k$                    | 90 Stupeň           |
| Použitie frézy                         | Kruhové frézovanie  |

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Rohová fréza

---

**Príslušenstvo**

Upínacia skrutka

229708