

**BDMT 11T302 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227358 INOX
GTIN	4960664685790
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$. Presných 90° do $a_p = 5,5$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,07 – 0,11 mm
Typ	INOX
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T302 ER-JS
Typ	PR1535
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		