

Garant

Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Úžitkový Ø DW / dĺžka vyloženia L1: 22/43mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218050 22/43
GTIN	4045197412522
Trieda položky	21R

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza HPC pre nižšie časy obrábania.

Použitie:

Univerzálne použitie **na pravé a ľavé vonkajšie a vnútorné závit**. Na **priechodný a slepý otvor**.

Upozornenie:

Fréza č. 218050 veľ. 17/26 a 17/36 vhodná na stúpanie do 2,5 mm vrátane.

Fréza č. 218050 veľ. 30/65 vhodná na stúpanie <5.

Technický opis

Účinný Ø D	22 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	43 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Veľkosť doštičiek	25
Celková dĺžka L _{celk}	102 mm
Fixovacia skrutka	219926
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Použitie pri type otvoru	Slepý otvor
Použitie pri type otvoru	Priechodný otvor
Smer rezania	vľavo a vpravo
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Závitová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	219926
------------------	--------