



## Vyťahovák skrutiek so širokými drážkami, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 082862 2      |
| GTIN             | 4018754191925 |
| Trieda položky   | 04D           |

### Popis

**Prevedenie:**

Z tuhej chróm-vanádiovej ocele. Ostré hrany drážok sa pevne zaryjú do navrtanej skrutky a vytočia ju von. So štvorhranom na ovládanie pomocou vratidla a podobne.

**Použitie:**

Vhodné pre hliník, mosadz, INOX.

Na odstránenie zlomených skrutiek s pravým závitom (predvrtajte Ø podľa tabuľky; otočte vyťahovač skrutiek doľava).

**Vhodné pre:**

Hliník, mosadz, INOX.

**Upozornenie:**

Na vyžiadanie možno dodať závit UNC a UNF.

### Technický opis

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Typ                     | 2                  |
| vhodné pre skrutky/čapy | M5 – M7            |
| Ø predvrtania           | 3 mm               |
| vhodné pre              | Hliník             |
| vhodné pre              | Mosadz             |
| vhodné pre              | INOX               |
| Druh produktu           | Vyťahovák skrutiek |

