

**Upínač nástrojov tvar C3 axiálny, pravý, Stopka Ø d1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319127 20
GTIN	4067263237464
Trieda položky	32V

Popis**Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

l_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Šírka stopky b_3	13 mm
h_5	25 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 20

Stopka $\varnothing d_1$	20 mm
b_2	27 mm
h_2	22 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI