

Garant**GARANT Master Eco VDI držiak nástrojov, tvar C2 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319116 25 |
| GTIN | 4067263237990 |
| Trieda položky | 31V |

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT Eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT Eco – systém držiakov na upichovací nôž č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

| | |
|-----------------------------|--------|
| Šírka stopky b ₃ | 19 mm |
| h ₅ | 25 mm |
| Farebný kód VDI-stopka | VDI 25 |
| b ₂ | 33 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Stopka $\varnothing d_1$ | 25 mm |
| b_1 | 58 mm |
| h_1 | 16 mm |
| l_1 | 55 mm |
| h_6 | 30 mm |
| Tvar | C |
| Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |