

Garant**GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 30mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319136 30
GTIN	4067263238102
Trieda položky	31V

Popis

Prevedenie:

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT eco – systém sústružníckych držiakov č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Šírka stopky b_3	17 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
h_1	20 mm

l_1	70 mm
h_5	28 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
Stopka $\varnothing d_1$	30 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI