

Garant**GARANT Master Eco VDI držiak nástrojov, tvar C4 axiálny, ľavý, Stopka Ø d1: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319136 50
GTIN	4067263238126
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

GARANT Eco – na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT Eco – systém držiakov na upichovací nôž č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

h_5	50 mm
Šírka stopky b_3	26 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
Stopka $\varnothing d_1$	50 mm
h_2	41 mm
b_2	50 mm
h_1	25 mm
b_1	100 mm
Tvar	C
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI