

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214870 ST1400
GTIN	4045197550651
Trieda položky	21A

Popis**Prevedenie:**

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,22 mm
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 120508 PDER
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	130	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		