

**HOLEX****Šatňová skriňa so soklom a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou,  
Počet oddielov: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949613 2
GTIN	4067263642640
Trieda položky	92S

**Popis****Prevedenie:**

Šatníková skriňa so šírkou oddielu 300 mm s trvalo privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku. S podstavcom.

S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

**Koncept vetrania:** Prívod vzduchu v spodnej časti zadnej skrine zabezpečuje dobré vetranie a sušenie. Prívod vzduchu do špeciálnych skriň je cez otvory nad zapusteným soklom.

**Norma:****DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášково nanášané**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

**Upozornenie:**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Počet šatníkových tyčí	1
Šírka	600 mm
Hĺbka	500 mm
na oddiel Úžitková hĺbka	477 mm
Šikmá strecha	nie
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Norma	DIN 4547
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1420 mm
na oddiel Úžitková šírka	220 mm
Polica Šírka	298 mm
Podstavec Prevedenie	Podstavec
Výška	1950 mm
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
Vetracia štrbina Dvere	áno
Počet pevných políc	1
Menovka	nie
Počet oddielov	2
Možné špeciálne lakovanie	nie
Polica Hĺbka	477 mm
na odkladanie klobúkov Úžitková výška	328 mm
Hmotnosť	38 kg
pre visiaci zámok	áno
Zámok Prevedenie	bezpečnostný uzáver s otočnou závorou
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa

