



Šatníková skriňa so šikmou doskou, s plastovými nohami a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou, Počet oddielov: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	949633 2
GTIN	4067263642824
Trieda položky	92S

Popis

Prevedenie:

Šatníková skriňa so šikmou doskou, ktorá zabraňuje zabudnutiu predmetov. Šírka oddielu 300 mm s pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč má 3 posuvné háčiky. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku.

S plastovými nohami.

S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykatelným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Norma:

DIN 4547

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášково nanášané**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška vzadu	2180 mm
Počet pevných políc	1
pre visiaci zámok	áno
Šikmá strecha	áno
Počet šatníkových tyčí	1
Šírka	600 mm
pre visací zámok s Ø oblúka do	6 mm
Počet oddielov	2
Polica Šírka	298 mm
Výška vpredu	1950 mm
Zámok Prevedenie	bezpečnostný uzáver s otočnou závorou
na oddiel Úžitková šírka	220 mm
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	42 kg
na oddiel Úžitková hĺbka	477 mm
Polica Hĺbka	477 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška	328 mm
Podstavec Prevedenie	Oceľové nohy
Možné špeciálne lakovanie	nie
Vetracia štrbina Dvere	áno
Norma	DIN 4547
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1420 mm
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa

