

**BDMT 170408 ER-JS, PR1535, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227561 INOX
GTIN	4960664685837
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.Presných 90° do $a_p = 9$ mm.**Technický opis**

Typ	INOX
Posuv f_z na zub	0,09 – 0,13 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408 ER-JS
Typ	PR1535
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		