

HOLEX**Šatníková skriňa so šikmou doskou na čierno-biele delenie s plastovými nohami a bezpečnostným uzáverom s otočnou závorou, Počet oddielov: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	949734 2
GTIN	4067263828822
Trieda položky	92S

Popis**Prevedenie:**

Šatníková skriňa s extra širokou, rozdelenou priehradkou pre čierno-biele roztriedenie. Priečka vnútri oddielu slúži na hygienické oddelenie oblečenia noseného vonku a do práce. Dve spoločne sa zatvárajúce krídlivé dvere sa zamknú centrálnym zámkom. Dvere s perforovanými vetracími otvormi a rámčekom na menovku. S pevne privarenou policou na klobúky. Vešiaková tyč s 3 posuvnými háčikmi.

S plastovými nohami.

S bezpečnostným uzáverom s otočnou zástrčkou, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Norma:**DIN 4547****Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášково nanášané**. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Upozornenie:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška vzadu	2180 mm
Šírka	600 mm
na šatníkový oddiel Úžitková výška	1420 mm
Výška vpredu	1950 mm
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška	328 - 530 mm
na oddiel Úžitková šírka	2 × 240 mm
na oddiel Úžitková hĺbka	477 mm
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	42 kg
Polica Šírka	298 mm
Polica Hĺbka	477 mm
Hrúbka materiálu	0,8 mm
Uhol otvárania dvier	110 Stupeň
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatníková skriňa