

RIHETEC

Dýza chladiacej kvapaliny SmartKD s guľovou prípojkou, Typ × dĺžka trubice: 14X70**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319478 14X70
GTIN	4260711110511
Trieda položky	33C

Popis**Prevedenie:**

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.

Guľôčka z nehrdzavejúcej ocele v kombinácii s rúrkou z pružného kompozitného materiálu.

Upevnenie potrubia pomocou prevlečnej matice.

Chladiaca dýza CNC s inteligentnou rúrou – s dýzou SmartKD ušetríte čas nastavovania a zabezpečíte optimálne chladenie reznej hrany nástroja. SmartKD sa hodí do mnohých upínačov VDI a BMT od rôznych nemeckých a medzinárodných výrobcov. Vhodné pre tlaky od 6 do 10 barov.

Výhoda:

- **Rýchla a jednoduchá montáž.**
- **Nerezová guľôčka.**
- **Flexibilná vymeniteľná inteligentná rúrka.**
- **Presný silný prúd chladiacej kvapaliny.**

Použitie:

Vložte dýzu chladiacej kvapaliny do otvoru pre chladiacu kvapalinu a potom zarovnajzte rúrku s reznou hranou.

Upozornenie:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nadstavce pozri 319476 alebo 319477.

Technický opis

Prevedenie	Guľôčková hlava
Dĺžka dýzy	70 mm
Ø guľ	14 mm
Typ	SmartKD

Ø prietok rúry	4 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Dýza na chladiace médium