

**Fíbový kotúč Actirox AF 890 (CER), Ø 115 mm, Zrnitost: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566442 60
GTIN	4018875585375
Trieda položky	56V

**Popis****Prevedenie:**

**Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné.** Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

Špičkový typ vlákнитých kotúčov VSM Actirox AF 890 s **najvyšším a najagresívnejším brúsnym výkonom**. Chladný rez a vynikajúca životnosť.

Typ zrna: **100 % geometricky tvarované keramické zrna VSM** s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE).

**Použitie:**

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou**.

**Technický opis**

Ø kotúčov	115 mm
Zrnitost'	60
Brusivo	ZA-keramické zmiešané zrna s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE)

Skratka pre brúsivo	Keramika
Brúsna podložka	vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Ø otvora	22,23 mm
optimalizované pre materiál	Hliník
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Laminátový kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		