

metabo**Akumulátorové vrtacie kladivo bez akumulátora, Typ: KHLTXBL24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	075561 KHLTXBL24
GTIN	4061792218291
Trieda položky	03D

Popis**Prevedenie:****Výkonné balíky pre vrtanie s príklepom.**

Vrtacie kladivo má vysoko výkonné príklepové zariadenie s presným pneumatickým príklepovým mechanizmom, ktorý vytvára údery s maximálnou energiou pri minimálnom prítlačku.

Kombinované kladivo s 3 funkciami: **Vrtanie s príklepom, vrtanie a sekacie.**

- **Metabo VibraTech (MVT): zdravotne bezpečná práca s nízkou únavou aj pri nepretržitom používaní.**
- **Celohriadelová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) na prácu pri rýchlostiach špecifických pre materiál, ktoré zostávajú konštantné pri zaťažení.**
- **Bezpečnostná spojka: mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní vrtáčky pre bezpečnú prácu.**
- **Veľmi ľahké, kompaktné akumulátorové kladivo s bezkefovým motorom na vrtanie bez únavy v akejkoľvek pracovnej polohe.**
- **Maximálny výkon vrtania, účinnosť a životnosť vďaka bezkefovej technológii a vysokovýkonnému príklepovému mechanizmu.**
- **Bezprašné vrtanie s externým odsávaním prachu ESA plus.**
- **Elektronický mäkký štart pre presné vrtanie.**
- **LED pracovné svetlo pre optimálny pohľad na miesto vrtania.**

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.

Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah balenia:**Bez** akumulátora a nabíjačky.

Vrátane prídavnej rukoväti a hĺbkového dorazu vrtania.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870 – 073890.

Technický opis

Označenie výrobcu	KH 18 LTX BL 24
Napätie akumulátora	18 V
Nárazová energia	2,2 J
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálna nárazová hodnota	4750 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Hmotnosť bez batérie	2,7 kg
Upínač nástrojov tvar	SDS Plus
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 1280 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	24 mm
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Druh produktu	Vrtacie kladivo