

**Fréza ramenná 90° MEC17, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227515 25/2
GTIN	4960664672943
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.  
Nízky počet rezných hrán.

**Technický opis**

Montážny závit M	M12
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	15,7 mm
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	35 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	48 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	43 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,86 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	16,6 mm
Ø $D_3$	18 mm

Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------