

**BDMT 170408 ER-JS, CA6535, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227565 S
GTIN	4960664686223
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.Presných 90° do $a_p = 9$ mm.**Technický opis**

Typ	S
Posuv f_z na zub	0,07 – 0,13 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408 ER-JS
Typ	CA6535
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	240	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	220	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	30	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		