

**Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 12 mm, Ø upnutia D1: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302145 4 |
| GTIN | 4060576155272 |
| Trieda položky | 33T |

Popis**Prevedenie:**

Redukčné púzdro Schunk GZB-S.
S drážkami na chladiaci kanál.

Použitie:

- Na vrtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (presnosť systému pri $3 \times D$).
- Presnosť odvodovej hádzavosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pre redukčné púzdro).
- Použitelnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických skľučovadiel.

Vhodné pre:

Hydraulické skľučovadlo s upínacím Ø 20 mm..

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková dĺžka L | 52,5 mm |
| Ø D | 12 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 4 mm |
| Atribút Názov produktu | Ø 12 mm |
| Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 μm |

Druh produktu

Redukčné púzdro