

Garant GRIDLINE

**Skriňový podstavec, Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka: 1200X800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431060 1200X800
GTIN	4067263264927
Trieda položky	41C

**Popis****Prevedenie:**

Stabilná zvaraná konštrukcia vrátane úložnej zostavy. Nerovné podlahy je možné vyrovať pomocou skrutiek na nastavenie výšky.

**Skriňový podstavec**, korpus z oceľového plechu, v závislosti od veľkosti s krídlovými dverami (vrátane police) a/alebo zásuvkami vrátane uzamykacieho systému GARANT. Farba korpusu RAL7035 svetlošedá, čelá RAL 7016 antracitová.

**Osadenie:**

Výška cele zásuviek (vpravo): 50; 75; 100; 200 mm

Úžitková výška dvier: 425 mm

Počet odkladacích políc: 1

Počet skriň s dverami: 1

Počet skriň so zásuvkami: 1

**Upozornenie:**

Pre inštaláčne prvky izolované proti kmitaniu objednať 4x č. 086002 veľ. 850.

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Podkladová konštrukcia Výška	710 mm
Nosnosť rozložená do plochy	1000 kg

Výška podstavca vrát. úložných setov	770 mm
Zásuvky Úžitková šírka	300 mm
Úžitková výška dvier	425 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	906 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	12 mm
Počet odkladacích políc	1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Vyrovnanie výšky	25 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Druh produktu	Podstavec