



## Obojstranný jednoručný zverák s otočnou rukoväťou, Rozsah upnutia: 150mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860288 150
GTIN	4008158041988
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Horný a spodný diel z polyamidu spevneného skleným vláknom. Dutá profilová lišta z brunovanej ocele. Plastové puzdro chráni mechanizmus rukoväte pred prachom a trieskami. Na jednej strane je možné rukoväť umiestniť tak, aby sa dosiahla optimálna čerpacia poloha a tým lepšia aplikácia sily. Na druhej strane je možné rukoväť po upínaní tiež vyklopiť z pracovnej oblasti. To umožňuje použitie niekoľkých zverákov v najmenšom priestore.

- **2-zložková plastová rukoväť s pákou čerpadla.**
- **Inovatívny mechanizmus otáčania o 360° umožňuje umiestnenie jednotky uchopenia okolo kolajnice.**
- **12-krokový aretačný mechanizmus na bezpečné držanie polohy rukoväte.**
- **Veľké upínacie plochy s odoberateľným ochranným krytom.**
- **Upínacia sila do 1400 N.**
- **Polohovanie svoriek bez použitia náradia na rozpínanie.**
- **Ovládanie jednou rukou bez námahy.**

### Technický opis

Vykladanie	80 mm
Rozperná vzdialenosť	195 - 315 mm
Označenie výrobcu	EZ360
maximálna upínacia sila	1400 Nm
Rozsah upnutia	150 mm
Prierez posuvnej lišty	18×5 mm
Hmotnosť	0,78 kg
Druh produktu	Zvierka