

**Fréza ramenná 90° MEC17, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227510 40/4
GTIN	4960664452736
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	16 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15,7 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Počet rezných hrán Z	4
Uhol rampy α_{max}	0,45 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	31,6 mm

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka

229709