

**Garant****Brúsna hviezdica z rúna, Ø 19 mm, Porovnanie zrnitosti: 280**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	555915 280
GTIN	4067263290551
Trieda položky	51E

## Popis

### Prevedenie:

Hviezdicovo usporiadané brúsne rúno so závitovým upínačom. Robustné vyhotovenie rúna odolné proti roztrhnutiu, žiadne strapkanie na rezných hranách. 3-vrstvové.

### Použitie:

Na čistenie, odhrotovanie a finálnu úpravu ťažko prístupných miest ako **otvorov, vnútorných závitov, rúr a zahĺbení**. Používať s upínacím kolíkom č. 555920.

## Technický opis

Stupeň jemnosti	jemná
Porovnanie zrnitosti	280
Farba	červená
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 19 mm
odporúčané otáčky	10000 min <sup>-1</sup>

maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsna hviezdica z rúna

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		