

Garant**Kompaktný kotúč, Ø 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 180/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 554061 180/2 |
| GTIN | 4067263290759 |
| Trieda položky | 51E |

Popis**Prevedenie:**

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.

Vláknové rúno so živicom spojeným brusivom, **zlisovaná kotúčová forma**.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Obzvlášť vhodné na **jemné brúsenie a odihľovanie**. Zanecháva **jemný povrch** a znižuje drsnosť všetkých materiálov.

Upozornenie:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Technický opis

| | |
|---------------------|---------------------|
| Brusivo | Normálny korund (A) |
| Prevedenie | 2 A medium |
| Skratka pre brusivo | A |
| Stupeň tvrdosti | mäkká |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Stupeň jemnosti | stredný |
| Porovnanie zrnitosti | 180 |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 50,8 mm |
| maximálne otáčky | 22000 min ⁻¹ |
| Druh produktu | Kompaktný kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Kameň | podmienene vhodný | | |
| Nátery | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |