



## Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné, 15° zalomené, Rozmer cez steny: 11 mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614853 11
GTIN	4018754239160
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Integrovaná račňa so 72 zubami umožňuje pracovný uhol len 5° – na efektívnu prácu aj v tých najtesnejších priestoroch.

#### Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

#### Upozornenie:

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 614820

### Technický opis

Výška rozovretia $h_1$	6,1 mm
Ø krúžku D	22 mm
Dĺžka kľúča L	165 mm
Šírka rozovretia b	23 mm
Výška krúžku $h_2$	8,4 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč