

**Otvorený / očkový kľúč s račnou prepínateľné, 15° zalomené, Rozmer cez steny: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614853 19
GTIN	4018754239245
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Integrovaná račna so 72 zubami umožňuje pracovný uhol len 5° – na efektívnu prácu aj v tých najtesnejších priestoroch.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 614820

Technický opis

Šírka rozovretia b	39 mm
Ø krúžku D	34 mm
Výška rozovretia h ₁	8,7 mm
Výška krúžku h ₂	11,5 mm
Dĺžka kľúča L	252 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč