



Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné, 15° zalomené, Rozmer cez steny: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614853 12
GTIN	4018754239177
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Integrovaná račňa so 72 zubami umožňuje pracovný uhol len 5° – na efektívnu prácu aj v tých najtesnejších priestoroch.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 614820

Technický opis

Výška krúžku h_2	8,4 mm
Dĺžka kľúča L	173 mm
Výška rozovretia h_1	6,4 mm
Ø krúžku D	23,5 mm
Šírka rozovretia b	25,2 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	chrómovaná

Konečný doraz zo strany rozovretia	nie
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia	nie
s výkyvnou hlavou	nie
Prepínateľná račňa	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč