

Závit Medzný valčekový kaliber pre otvor jadra 6H, Závit: M6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486055 M6
GTIN	2050002073692
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit. Vyhotovenie podľa normy DIN 2279 – 2299.

Konštrukčný tvar podľa DIN 2245.

Použitie:

Pre metrické ISO závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre závit s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závit a ľavé závit sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Druh závit	M
Kvalita	6
Tolerančné pole	H
Tolerančná trieda	6H
Norma	DIN 13
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Stúpanie závitov	1 mm
Závit	M6
Kalibrácia	L6

Druh produktu

Kaliber pre správne a
nepodarkové závit**Služby**

Kalibrácia Medzný kalibračný trň Maximálny Ø 20

028300 20

Kalibrácia DAkkS Medzný kalibračný trň Maximálny Ø 60

028340 60