

**Garant****Podlahová rohož, svetlosivá škvrnitá, Šírka × dĺžka: 100X135****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	964451 100X135
GTIN	4067263476788
Trieda položky	9GM

**Popis****Prevedenie:**

Priemyselná rohož na stredne náročné až náročné použitie. Ergonomická gumová rohož je vhodná na suché aj mokré pracoviská na chôdzu a státie. Povrch rohože má optimálne koordinovaný bod otáčania a veľmi dobrú odolnosť proti pošmyknutiu a ľahnutiu. Skosené hrany na všetkých stranách zabezpečujú prístup bez zakopnutia. Veľmi ľahko čistiteľný povrch s vlastnosťami odrážajúcimi svetlo.

Podlahová rohož odolná voči olejom má triedu požiarnej ochrany Bfl-s1.

Vďaka elastickým vlastnostiam gumovej zmesi a špeciálnej geometrii na zadnej strane má rohož mimoriadne tlmiači a aktivačný účinok, chráni pred nezdravým chladom. Odolná rohož, vhodná na viaczmennú prevádzku.

Elektricky disipatívny, povrchový odpor menší ako  $10^7 \Omega$ . Rohož je označená bezpečnostným štítkom ESD.

**Rozsah balenia:**

Rohož s uzemňovacou prípojkou ESD (otvor pre uzemňovaciu prípojku je možné ľubovoľne vybrať, prípojku musí namontovať používateľ).

**Technický opis**

Hmotnosť	20 kg
Hrúbka	16 mm
Materiál	Nitrilový kaučuk (NBR)

Dĺžka	135 cm
Šírka	100 cm
Trieda požiarnej ochrany	Bfl-s1
Tvrdosť podľa Shore A	55
Komfort v stoji	Proti únave
Komfort v stoji	Protišmyková
Komfort v stoji	Izolácia (teplota)
Ochrana proti nárazom	Podlaha
Vlastnosť materiálu	odolná voči oleju
Vlastnosť materiálu	ťažko zápalná
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Farba	svetlosivá škvŕnitá
Druh produktu	Rohož na pracovisko