


Fréza ramenná 90° MEC17, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/3Lmm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 227500 32/3L |
| GTIN | 4960664396184 |
| Trieda položky | 250 |

Popis
Prevedenie:

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| vhodná otočná rezná platnička | BDMT 170408 |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 40 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 32 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Celková dĺžka L_{celk} | 130 mm |
| Ø stopky D_s h6 | 25 mm |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 15,7 mm |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Dĺžka rampy L pre α_{max} | 23,6 mm |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max} | 62 mm |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min} | 57 mm |
| Uhol rampy α_{max} | 0,61 Stupeň |
| Ø D_3 | 25 mm |
| Prevedenie stopky | Valcová stopka |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza |
| Použitie frézy | Ramping |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|------------------|--------|
| Upínacia skrutka | 229709 |
|------------------|--------|