

**Tvrdokovový vrták do muriva, Ø vrtáka: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	786001 10
GTIN	4058546404260
Trieda položky	76G

**Popis****Prevedenie:**

Vrták s karbidovými doštičkami a spájkovaný pri vysokej teplote. Asymetrický tvar drážky pre dobré odvádzanie prachu z vrtania.

**Prílepové a rotačné vrtáky** so silnou reznou doštičkou z karbidu.

**Použitie:**

Určený prevažne na **vrtanie otvorov pre hmoždiny prílepovými vrtačkami**, do betónu, muriva, prírodného a umelého kameňa.

Aj na rotačné vrtanie do tvrdého a mäkkého dreva, plastov, akrylu a keramiky.

Vhodné aj na vrtanie kalenej ocele vďaka korekcii reznej hrany.

**Technický opis**

Ø vrtáka	10 mm
Celková dĺžka	110 mm
Ø stopky	10 mm
Dĺžka špirály	60 mm

Rezný materiál	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Prílepové vŕtanie
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Vrták do muriva