

Garant**Technická fréza GARANT Master Uni – stredný, s krížovým ozubením, HM,
Typ: C0616****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540355 C0616
GTIN	4067263736776
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANTFrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších strojoch CNC. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená z karbidu.

Dĺžka stopky 200 mm (skrátiteľné).

Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Stroj zapnite až vtedy, keď je technická fréza vnorená do obrobku.

Technický opis

Ø hlavy	6 mm
Celková dĺžka	216 mm
Dĺžka hlavy	16 mm
Popis tvaru	zaoblený valec
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Ocel' < 900 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 1400 N/mm ²	vhodný		
Ocel' < 55 HRC	vhodný		
Ocel' < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		