



**Kliešte s dlhými čelustami, ploché, chrómované, s opláštenými rukoväťami,
Celková dĺžka: 160**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	711201 160
GTIN	
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

S dlhými, štíhlymi čelustami a vloženým kĺbom.

Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.

KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Upozornenie:

Predchádzajúci model č. 711200 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Technický opis

Dĺžka čelustí	47 mm
Celková dĺžka	160 mm
Otvorený tvar	ploché
Norma	DIN ISO 5745
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsená
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Materiál Kliešte	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch Kliešte	chrómovaná
Druh produktu	Ploché kliešte