



Mechanické kliešte pochrómované zaoblené špicaté, 40° zahnuté, Celková dĺžka: 200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	716701 200
GTIN	
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend. KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Upozornenie:

Predchádzajúci model č. 716700 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Dĺžka čelustí	73 mm
Norma	DIN ISO 5745
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Uchopovacie kliešte

