



Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	724861 125
GTIN	4003773039501
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.

KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Upozornenie:

Predchádzajúci model č. 724860 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

Technický opis

Celková dĺžka	125 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1,5 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte