



## Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 160mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	724861 160
GTIN	4003773039600
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).

Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.

KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

**Upozornenie:**

Predchádzajúci model č. 724860 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.

### Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Celková dĺžka	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	Viaczložkový plášť

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte