

Garant**Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860482 400
GTIN	4067263742920
Trieda položky	81D

Popis**Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.

Technický opis

Vykladanie	120 mm
Prierez posuvnej lišty	25×12 mm
Rozsah upnutia	400 mm
Druh produktu	Zvierka

