

**Garant****Oceľová skrutková zvierka, Rozsah upnutia: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860482 1250
GTIN	4067263742975
Trieda položky	81D

**Popis****Prevedenie:**

Koľajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápusťkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách.

**Technický opis**

Prierez posuvnej lišty	27×13 mm
Vykladanie	120 mm
Rozsah upnutia	1250 mm
Druh produktu	Zvierka

