

Garant**Celoocel'ová skrutková svorka so skllopnou rukoväťou, Rozsah upnutia: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	860492 600
GTIN	4067263743033
Trieda položky	81D

Popis**Prevedenie:**

Kolajnica/pevný strmeň z ťažnej ocele, klzný strmeň zápustkovo kovaný, oceľ kalená a pozinkovaná. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Pohyblivá tlačná doska s integrovaným **zámkom vretena zabraňuje uvoľneniu** vretena v dôsledku vibrácií. Maximálny prenos sily pomocou **rukoväti** s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným PP jadrom. Protišmyková povrchová štruktúra aj pri mokrých, mastných rukách. Celokovový zverák so sklápacou rukoväťou. Rýchle otáčanie a upnutie na obrobok v aretovanej vertikálnej polohe rukoväti. **Sila pri práci bez námahy s vyklopenou rukoväťou.**

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	25×12 mm
Rozsah upnutia	600 mm
Vykladanie	120 mm
Druh produktu	Zvierka

