

HOLEX**Hrncová kefa Ocelový drôt 0,35 mm, Ø kefy D1×závit M: 65XM14mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	572050 65XM14
GTIN	4067263906933
Trieda položky	57H

Popis

Prevedenie:

Hladký drôt, **spletaný** a pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Velmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Špeciálne pre montáž na uhlové brúsky.
S **vnútorným závitom M14.**

Technický opis

maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	65 mm
Dĺžka orezania H ₁	20 mm
Bezpečnostný oporný krúžok	nie
Hrúbka štetín	0,35 mm
Závit M	M14
Upchávkový materiál	Ocelový drôt

Druh produktu

Hrncová kefa