


HOLEX**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 60X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574253 60X15
GTIN	4067263934776
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kefy.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Ø kefy D ₁	60 mm
Šírka orezania L ₁	15 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Ø stopky D _s	6 mm
Dĺžka orezania H ₁	17 mm

Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa