

**Špeciálny čistiaci kefkový rýchlopínací systém Ø 75 mm, Zrnitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	573516 120
GTIN	9009013051871
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Odlievané špeciálne čistiace kotúče sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú **mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.**

Použitie:

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch.

Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

Použitie na priamych a malých uhlových brúskach s rýchlovýmenným upínacím tanierom č. 554090 – 554094 (upínací trň Ø 6 mm alebo upínač M14).

Technický opis

maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Zrnitosť	120
Farba	biela
Skratka pre brúsivo	Keramika

Druh produktu

Hrncová kefa