


Garant**Držiak doštičiek Vario plus eco konkávny pre čelné zapichovanie, ľavé,
Rozsah Ø zápich D1 / D2: 51/67mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274515 51/67
GTIN	4067263950547
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pre:

Upínací držiak č. 274500 – 274503.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

Séria	Eco
maximálna hĺbka rezu t_{max}	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	Č. 273656 – 273749
minimálny 1. Ø zápichu D_1	51 mm

Technický list

maximálny 1. Ø zápichu D ₂	67 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Šírka zápichu w	2 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek