

objednávka

Pár rukavíc Tegera® 877, Velkosť rukavíc: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094313 8
GTIN	7340118398068
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 877. Mimoriadne tenké pre vysoké pohodlie pri nosení s maximálnou citlivosťou. Antistatické rukavice pre **ESD** aplikácie. Vhodné aj na ovládanie **dotykových obrazoviek**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Technický opis

Velkosť rukavíc	8
Označenie výrobcu	TEGERA 877
Obsah	6
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje

elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
EN 388	3120X
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	modrá / čierna
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice