

ejendals

Pár rukavíc Tegera® 877, Veľkosť rukavíc: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094313 10 |
| GTIN | 7340118398242 |
| Trieda položky | 04R |

Popis

Prevedenie:

Tegera® 877. Mimoriadne tenké pre vysoké pohodlie pri nosení s maximálnou citlivosťou. Antistatické rukavice pre **ESD** aplikácie. Vhodné aj na ovládanie **dotykových obrazoviek**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Označenie výrobcu | TEGERA 877 |
| Veľkosť rukavíc | 10 |
| Obsah | 6 |
| Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD |
| EN 388 | 3120X |
| Podkladový materiál | Nylón |
| Povrchová úprava | PU |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Farba | modrá / čierna |
| Technológia štrikovania | 18G |
| Použitie | viacrazové |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |