

Garant

Unášací kotúč priamo ozubený, brúsený pravý chod, Ø pracovného rozsahu: 11-20mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	327470 11-20
GTIN	4067263558170
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:**

Unášacie kotúče z vysokolegovanej nástrojovej ocele, **priamo ozubené** s definovanou brúsenou geometriou zubov. Tým presne definované polomery hrán pre dlhšiu životnosť a optimálny úchop.

Vhodné pre:

Základné teleso čelných unášačov č. 327455, 327465.

Upozornenie:

Unášacie kotúče kompatibilné so starými č. 327601/7611/7641/7651 systému CoAE Röh.

Technický opis

k tomu vhodný Ø centrovacích hrotov D	4 mm
Ø pracovného rozsahu	11 - 20 mm
Dĺžka C	38 mm
Ø upínacieho obvodu A	10 mm
Druh produktu	Čelný unášač

