

**Garant**

**Unášací kotúč priamo ozubený, brúsený ľavý chod, Ø pracovného rozsahu: 21-40mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	327472 21-40
GTIN	4067263558279
Trieda položky	31G

**Popis****Prevedenie:**

Unášacie kotúče z vysokolegovanej nástrojovej ocele, **priamo ozubené** s definovanou brúsenou geometriou zubov. Tým presne definované polomery hrán pre dlhšiu životnosť a optimálny úchop.

**Vhodné pre:**

Základné teleso čelných unášačov č. 327455, 327465.

**Upozornenie:**

**Unášacie kotúče kompatibilné so starými č. 327601/7611/7641/7651 systému CoAE Röh.**

**Technický opis**

Ø upínacieho obvodu A	20 mm
Ø pracovného rozsahu	21 - 40 mm
Dĺžka C	30 mm
k tomu vhodný Ø centrovacích hrotov D	12 mm
Druh produktu	Čelný unášač

