

Garant

Unášací kotúč priamo ozubený, brúsený ľavý chod, Ø pracovného rozsahu: 17-32mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	327472 17-32
GTIN	4067263558262
Trieda položky	31G

Popis**Prevedenie:**

Unášacie kotúče z vysokolegovanej nástrojovej ocele, **priamo ozubené** s definovanou brúsenou geometriou zubov. Tým presne definované polomery hrán pre dlhšiu životnosť a optimálny úchop.

Vhodné pre:

Základné teleso čelných unášačov č. 327455, 327465.

Upozornenie:

Unášacie kotúče kompatibilné so starými č. 327601/7611/7641/7651 systému CoAE Röh.

Technický opis

Ø pracovného rozsahu	17 - 32 mm
Ø upínacieho obvodu A	16 mm
Dĺžka C	33 mm
k tomu vhodný Ø centrovacích hrotov D	10 mm
Druh produktu	Čelný unášač

