

HOLEX**Splietaná štetcová kefa Ocelový drôt, Ø kefy DD1×hrúbka štetín: 19X0,35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574850 19X0,35
GTIN	4067263935070
Trieda položky	57H

Popis**Prevedenie:**

Hladký, **splietaný** drôt, zalisovaný do ocelového puzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

Použitie:

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.

V závislosti od počtu otáčok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunúť aj do úzkych priestorov a pracovať tak napr. vo vnútri korpusov.

Technický opis

Ø stopky D _s	6 mm
maximálne otáčky	20000 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	19 mm
Hrúbka štetín	0,35 mm
Dĺžka orezania H ₁	28 mm
Počet pletencov	6
Upchávkový materiál	Ocelový drôt
Zapletanie	splietané doľava
Druh produktu	Štetcová kefa

