

Garant**SOMT 09T304 FR potiahnutá diamantom, HB7810, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215066 ALU
GTIN	4045197555748
Trieda položky	21B

Popis**Prevedenie:**

Extrémne **stabilné vymeniteľné doštičky** sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 5 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,13 mm
Typ	HLINÍK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 09T304 FR
Typ	HB7810
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	780	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	780	N
Hliník > 10 % si	vhodný	780	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		